



WNA682B

IP55

Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, blanco

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Número de unidades	2
Altura	76 mm
Anchura	147 mm
Profundidad	56 mm
Profundidad del montaje	65 mm

Equipo

Con entrada de cable	Sí
----------------------	----

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión	Horizontal
Montaje en	Montaje en superficie

Accesorios

Con cubierta de marco	Sí
-----------------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Seguridad

Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada
---	-----------------------

Texto

Tipo de montaje	Para montaje horizontal
Sellado	Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior

Características técnicas

cubyko	
cubyko	

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí