



WNA683

**IP55**

**Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Matière**

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Nombre d'unités	3
Hauteur	76 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	56 mm
Profondeur de montage	65 mm

**Equipement**

Avec entrée de câble Oui

**Installation, montage**

Position de montage/connexion	Horizontal
Montage sur	En saillie

**Accessoires**

Avec couvercle de cadre Oui

**Sécurité**

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Sécurité**

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

**Textes**

Mode d'installation	Pour montage horizontal
Joint	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

**Adapté à**

cubyko  
cubyko

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui