



WNA683

IP55

Opbouwbehuizing 3-v hor. W.1, grijs

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Aantal eenheden	3
Hoogte	76 mm
Breedte	218 mm
Diepte	56 mm
Inbouwdiepte	65 mm

Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK08

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Veiligheid

Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP55 met gesloten deksel
---	--------------------------

Teksten

Montagewijze	Voor horizontale montage
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening

Geschikt voor

Hager cubyko cubyko	
------------------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja