



WNA683

IP55

Caja de superficie, 3 elementos, horizontal, gris

Características técnicas

Capacidad

Número de módulos 3

Materiales

Colour Gris
 Código RAL 7011
 Acabado de la superficie Mate
 Material Termoplástico
 Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %
 Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Número de unidades 3
 Altura 76 mm
 Anchura 218 mm
 Profundidad 56 mm
 Profundidad del montaje 65 mm

Equipo

Con entrada de cable Sí

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión Horizontal
 Montaje en Montaje en superficie

Accesorios

Con cubierta de marco Sí

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55
 Resistencia al impacto IK IK08

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Seguridad

Utilizable en una clase de protección IP superior IP55 con tapa cerrada

Texto

Tipo de montaje Para montaje horizontal
 Sellado Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior

Características técnicas

cubyko
 cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí
 Conforme REACH Sí
 Conforme RoHS Sí