



WNA683

IP55

### Características técnicas

#### Capacidade

Número de módulos 3

#### Materiais

Cor Cinzento  
 Código RAL 7011  
 Acabamento Mate  
 Material Termoplástico  
 0 %  
 Tratamento Sem tratamento

#### Dimensões

Número de unidades 3  
 Altura 76 mm  
 Largura 218 mm  
 Profundidade 56 mm  
 Profundidade da montagem 65 mm

#### Equipamento

Com entrada de cabo Sim

#### Instalação, montagem

Posição de montagem/ligação Horizontal  
 Montagem Montagem à superfície

#### Acessórios

Com moldura de cobertura Sim

#### Segurança

Índice de proteção IP IP55  
 Resistência ao impactos IK IK08

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -15 - 30 °C

#### Segurança

Utilizável na classe de proteção IP mais alta IP55 com tampa fechada

#### Texto

Modo de instalação Para montagem horizontal  
 Vedante Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás

#### Adequado para

cubyko  
 cubyko

#### Sustentabilidade

Livre de halógeno Sim  
 REACh - livre de SVHC Sim  
 Conformidade RoHs Sim