



WNA683B

IP55

Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules 3

Matière

Couleur Blanc polaire
 Code RAL 9010
 Finition Mat
 Matériau Thermoplastique
 Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %
 Traitement Non traité

Dimensions

Nombre d'unités 3
 Hauteur 76 mm
 Largeur 218 mm
 Profondeur 56 mm
 Profondeur de montage 65 mm

Equipement

Avec entrée de câble Oui

Installation, montage

Position de montage/connexion Horizontal
 Montage sur En saillie

Accessoires

Avec couvercle de cadre Oui

Sécurité

Classe de protection (IP) IP55
 Résistance aux chocs IK IK08

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Sécurité

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

Textes

Mode d'installation Pour montage horizontal
 Joint Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Adapté à

cubyko
 cubyko

Durabilité

Sans halogène Oui
 REACh-sans SVHC Oui
 Conforme à la directive RoHS Oui