



WNA683B

IP55

**Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules	3
-------------------	---

**Matières**

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition de la surface	Mat
Matière	Thermoplastique
Traitement	Non traité

**Dimensions**

Nombre d'unités	3
Hauteur	76 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	56 mm

**Equipement**

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

**Installation, montage**

Position de montage/connexion	Horizontale
Montage sur	En saillie

**Accessoires**

Avec cadre de recouvrement	Oui
----------------------------	-----

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
Résistance aux chocs IK	IK08

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

**Textes**

Mode d'installation	Pour montage horizontal
Joint d'étanchéité	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

**Adapté à**

Hager cubyko  
cubyko

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui