



WNA683B

IP55

**Boîte saillie triple horizontale vide, associable, cubyko, blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Capacité**

Nombre de modules 3

**Matières**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

Traitement Non traité

**Dimensions**

Nombre d'unités 3

Hauteur 76 mm

Largeur 218 mm

Profondeur 56 mm

Profondeur de montage 65 mm

**Equipement**

Avec entrée de câble Oui

**Installation, montage**

Position de montage/connexion Horizontale

Montage sur En saillie

**Accessoires**

Avec cadre de recouvrement Oui

**Sécurité**

Indice de protection IP IP55

Résistance aux chocs IK IK08

**Conditions d'utilisation**

Température de service -15 - 30 °C

**Sécurité**

Utilisable dans une classe de protection IP plus élevée IP55 avec couvercle fermé

**Textes**

Mode d'installation Pour montage horizontal

Joint d'étanchéité Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

**Adapté à**

Hager cubyko  
cubyko

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui