



WNA683B

IP55

## Opbouwbehuizing 3-v hor. W.1, polarwit

### Technische karakteristieken

#### Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)	0 %
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

#### Afmetingen

Aantal eenheden	3
Hoogte	76 mm
Breedte	218 mm
Diepte	56 mm
Inbouwdiepte	65 mm

#### Uitrusting

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

#### Installatie, montage

Montage/aansluitpositie	Horizontaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

#### Toebehoren

Met afdekraam	Ja
---------------	----

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
Slagvastheid IK	IK08

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

#### Veiligheid

Bruikbaar in hogere IP-beschermingsklasse	IP55 met gesloten deksel
---	--------------------------

#### Teksten

Montagewijze	Voor horizontale montage
Afdichting	Met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en wandvereffening

#### Geschikt voor

Hager cubyko cubyko	
------------------------	--

#### Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja