



WNA683B

IP55

**Caja de superficie, 3 elementos, horizontal, blanco**

**Características técnicas**

**Capacidad**

Número de módulos	3
-------------------	---

**Materiales**

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Número de unidades	3
Altura	76 mm
Anchura	218 mm
Profundidad	56 mm
Profundidad del montaje	65 mm

**Equipo**

Con entrada de cable	Sí
----------------------	----

**Instalación, montaje**

Posición de montaje/conexión	Horizontal
Montaje en	Montaje en superficie

**Accesorios**

Con cubierta de marco	Sí
-----------------------	----

**Seguridad**

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Resistencia al impacto IK	IK08

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

**Seguridad**

Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada
---	-----------------------

**Texto**

Tipo de montaje	Para montaje horizontal
Sellado	Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior

**Características técnicas**

cubyko	
cubyko	

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí