



WNA683B

IP55

Scatola tripla orizzontale, con cornice a parete W.1 bianco polare opaco

### Caratteristiche tecniche

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 3 |
|------------------|---|

#### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| finitura superficiale | Opaco                   |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

#### Serie

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Numero di unità | 3      |
| Altezza         | 76 mm  |
| Larghezza       | 218 mm |
| Profondità      | 56 mm  |

#### Equipaggiamento

|                      |    |
|----------------------|----|
| Con cavo in ingresso | Sì |
|----------------------|----|

#### Installazione, montaggio

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Posizione di montaggio/collegamento | Orizzontale        |
| Montaggio su                        | Montaggio a parete |

#### Accessori

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Con copertura del telaio | Sì |
|--------------------------|----|

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP55 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK08 |

#### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Testo

|                   |                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Per installazione orizzontale                                                                            |
| Tenuta            | Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori |

#### Adatto per

|     |
|-----|
| W.1 |
| W.1 |

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |