



WNA683B

IP55

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 3

#### Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Μεταχείριση Ακατέργαστο

#### Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων 3

Ύψος 76 mm

Πλάτος 218 mm

Βάθος 56 mm

Ενσωματωμένο βάθος 65 mm

#### Εξοπλισμός

Με είσοδο καλωδίου Ναι

#### Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης Οριζόντια

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

#### Παρεκόμενα

Με κάλυμμα πλαισίου Ναι

#### Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP55

Αντοχή σε κρούση IK IK08

#### Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -15 - 30 °C

#### Ασφάλεια

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

#### Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για οριζόντια τοποθέτηση

Στεγανοποίηση Με στεγανοποίηση πλήρους κάλυψης στην πίσω πλευρά του περιβλήματος για την είσοδο καλωδίου και ρύθμιση της επιφάνειας στην πίσω πλευρά

#### Κατάλληλο για

cubyko

cubyko

#### Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι