




WNA685

IP55

Boîte saillie double horizontale vide avec 4 entrées, associable, cubyko gris

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

Dimensions

Nombre d'unités	2
Hauteur	76 mm
Largeur	147 mm
Profondeur	56 mm
Profondeur de montage	65 mm

Equipement

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

Installation, montage

Position de montage/connexion	Horizontal
Montage sur	En saillie

Accessoires

Avec couvercle de cadre	Oui
-------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé
--	---------------------------

Textes

Mode d'installation	Pour montage horizontal
Joint	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Adapté à

cubyko
cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui