



WNA685

IP55

Caja de superficie, 2 elementos, horizontal, gris

Características técnicas

Capacidad	
Número de módulos	2

Materiales	
Colour	Gris
Código RAL	Similar a RAL 7011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones	
Número de unidades	2
Altura	76 mm
Anchura	147 mm
Profundidad	56 mm
Profundidad del montaje	65 mm

Equipo	
Con entrada de cable	Sí

Instalación, montaje	
Posición de montaje/conexión	Horizontal
Montaje en	Montaje en superficie

Accesorios	
Con cubierta de marco	Sí

Seguridad	
Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07

Condiciones de uso	
Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C

Seguridad	
Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada

Texto	
Tipo de montaje	Para montaje horizontal
Sellado	Con junta en toda la superficie en el reverso de la carcasa para entrada de cable en parte posterior

Características técnicas	
cubyko	
cubyko	

Sostenibilidad	
Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí