



WNA686B

IP55

Boîte saillie double verticale vide, associable, cubyko, blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Traitement	Non traité

Dimensions

Nombre d'unités	2
Hauteur	147 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	56 mm
Profondeur de montage	65 mm

Équipement

Avec entrée de câble	Oui
----------------------	-----

Installation, montage

Position de montage/connexion	Vertical
Montage sur	En saillie

Accessoires

Avec couvercle de cadre	Oui
-------------------------	-----

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
Résistance aux chocs IK	IK07

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Sécurité

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure	IP55 avec couvercle fermé
--	---------------------------

Textes

Mode d'installation	Pour montage vertical
Joint	Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Adapté à

cubyko	
cubyko	

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui