




WNA695

Cornice singola, verticale, illuminabile 230 V, per montaggio a parete W.1 bianco

### Caratteristiche tecniche

#### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di bande  | 1 |
| Numero di moduli | 1 |

#### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Grigio chiaro           |
| Codice RAL            | 1013<br>7035            |
| finitura superficiale | Opaco                   |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

#### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 83 mm |
| Larghezza  | 83 mm |
| Profondità | 23 mm |

#### Accessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

#### Installazione, montaggio

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Montaggio su | Montaggio a parete |
|--------------|--------------------|

#### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05 |

#### Condizioni d'uso

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -15 - 30 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Testo

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Tipo di montaggio | Con fissaggio a morsetto/vite                 |
| Illuminazione     | Per illuminazione e commutazione di controllo |

#### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |