



WNA698

Cornice singola, illuminabile 12 ... 24 V, per scatola a parete W.1 blu

Caratteristiche tecniche

Numero di moduli

Numero di bande	1
Numero di moduli	1

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7035
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	83 mm
Larghezza	83 mm
Profondità	23 mm

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
Posizione di montaggio/collegamento	Verticale

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Con fissaggio a morsetto/vite
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì