



WNC001B

IP55

**Interrupteur va-et-vient LT saillie, complet, cubyko, blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation 10 A

**Installation, montage**

Montage sur En saillie

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur Blanc polaire

Code RAL 9010

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique) 0 %

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur Elément de base avec habillage complet

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches 1

**Dimensions**

Dimensions 76 x 76 mm

Profondeur de montage 65 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Hauteur de la bande P-touch pour le champ d'étiquetage 0 mm

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK08

Utilisable dans une classe de protection IP supérieure IP55 avec couvercle fermé

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Raccordement**

Type de connexion / prise Borne de connexion

**Textes**

Mode d'installation Pour fixation par vissage

Type de raccordement Avec borne enfichable

Bouton poussoir No

**Durabilité**

Sans halogène Oui

REACH-sans SVHC Oui

Conforme à la directive RoHS Oui