



WNC001B

IP55

Conmutador superficie, blanco polar

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 A

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Tensión

Tensión asignada 250 V

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico con carcasa completa

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 1

Dimensiones

Dimensiones 76 x 76 mm

Profundidad del montaje 0 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP55

Resistencia al impacto IK IK08

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Texto

Tipo de montaje Para fijación atornillada

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Modo conmutación Conmutación

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí