



WNC001B

IP55

### Deviatore a parete W.1 bianco polare opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione 10 A

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

##### Identificazione

Disposizione di montaggio Elemento base con alloggiamento completo

##### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti 1

##### Serie

Serie 76 x 76 mm

Profondità di installazione 0 mm

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP55

Resistenza agli urti IK IK08

##### Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

##### Corrente

Corrente nominale 10 A

##### Testo

Tipo di montaggio Per fissaggio a vite

Tipo di connessione Con morsetto a molla

Tipo di commutazione Deviatore

##### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì