



WNC001B

IP55

### Технічні характеристики

#### Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

#### Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

#### Напруга

Номінальна напруга 250 V

#### Частота

Частота 50 - 60 Hz

#### Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику) 0 %

#### Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент із повним корпусом

#### Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

#### Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 1

#### Розміри

Розміри 76 x 76 mm

Вбудована глибина 65 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

#### Безпека

Ударостійкість IK IK08

Використовується в більш високому класі IP IP55 із закритою кришкою

#### Електричний струм

Номінальний струм 10 A

#### Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

З позолоченими контактами Ні

#### Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемми

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

Відбиток Без надруку

#### Обладнання

З освітленням Ні

#### Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так