



WNC002

IP55

Wisselschakelaar verlicht (blauw) met behuizing, W.1, grijs

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 A

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Materiaal

Kleur Grijs
RAL-code 7011
Afwerking oppervlakte Mat
Materiaal Thermoplast
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 76 x 76 mm
Inbouwdiepte 65 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 0 mm

Veiligheid

Slagvastheid IK IK08
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP55 met gesloten deksel

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze Met N-klem
Met steekklemmen
Verlichting Met blauwe led-lamp 230 V
Voor verlichting
Drukknop Nee

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja
RoHS conform Ja