



WNC003

IP55

**Interrupteur V&V LT de contrôle en saillie, avec voyant, cubyko, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation

10 A

**Installation, montage**

Montage sur

En saillie

**Tension**

Tension nominale

250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Matière**

Couleur

Gris

Code RAL

7011

Finition

Mat

Matériau

Thermoplastique

Traitement

Laqué

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur

Elément de base avec habillage complet

**Connectivité**

Type de montage

Fixation par vis

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches

1

**Dimensions**

Dimensions

76 x 76 mm

Profondeur de montage

0 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

**Sécurité**

Classe de protection (IP)

IP55

Résistance aux chocs IK

IK08

**Architecture**

Type d'organe de commande

Touche simple

**Courant électrique**

Courant assigné nominal

10 A

**Raccordement**

Type de contacts

2 voies

**Textes**

Mode d'installation

Pour fixation par visse

Type de raccordement

Pour borne N

Avec borne enfichable

Éclairage

Avec unité LED rouge 230 V.

Pour commutation de contrôle

Type de commutation

Inversion

**Durabilité**

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui