



WNC003

IP55

**Conmutador con testigo, gris**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente de conmutación 10 A

**Instalación, montaje**

Montaje en Montaje en superficie

**Tensión**

Tensión asignada 250 V

**Frecuencia**

Frecuencia 50 - 60 Hz

**Materiales**

Colour Gris  
 Código RAL 7011  
 Acabado de la superficie Mate  
 Material Termoplástico  
 Tratamiento Sin tratamiento

**Identificación**

Disposición de montaje Elemento básico con carcasa completa

**Conectividad**

Tipo de montaje Montaje con tornillos

**Controles e indicadores**

Número de teclas 1

**Dimensiones**

Dimensiones 76 x 76 mm  
 Profundidad del montaje 65 mm  
 Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

**Seguridad**

Resistencia al impacto IK IK08  
 Utilizable en una clase de protección IP superior IP55 con tapa cerrada

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 10 A

**Conexión**

Tipo de contactos 2 vías  
 Tipo de conector/toma de corriente Regleta enchufable  
 Con contactos chapados en oro No

**Texto**

Tipo de montaje Para fijación atornillada  
 Tipo de conexión Con borne N  
 Con bornes de conexión rápida  
 Iluminación Con unidad LED roja de 230 V.  
 Para circuito de control  
 Pulsador No  
 Inscripción Sin inscripción

**Sostenibilidad**

Conforme REACH Sí  
 Conforme RoHS Sí