



WNC003

IP55

**Wisselschakelaar controle verlichting (rood) +behuizing, W.1 ECO grijs**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom 10 A

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Spanning**

Nominale spanning 250 V

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Materiaal**

Kleur Grijs  
RAL-code 7011  
Afwerking oppervlakte Mat  
Materiaal Thermoplast  
Oppervlakte behandeling Onbehandeld

**Identificatie**

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefbevestiging

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen 1

**Afmetingen**

Afmetingen 76 x 76 mm  
Inbouwdiepte 65 mm  
Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm  
Hoogte van P-touch band voor etiketteringsveld 0 mm

**Veiligheid**

Slagvastheid IK IK08  
Bruikbaar in hogere IP-klasse IP55 met gesloten deksel

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 10 A

**Aansluiting**

Soort contact 2-voudig  
Type connector/steker Steekklem

**Teksten**

Montagewijze Voor schroefbevestiging  
Aansluitwijze Met N-klem  
Met steekklemmen  
Verlichting Met rode led-lamp 230 V  
Voor controleschakeling  
Drukknop Nee

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja  
RoHS conform Ja