



WNC003

IP55

cubyko superfície - Comut. escada c/aviso, cinz

Características técnicas

Corrente elétrica

Poder de corte	10 A
----------------	------

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Identificação

Sistema de montagem	Elemento básico com caixa completa
---------------------	------------------------------------

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
-------------------------	---

Dimensões

Dimensões	76 x 76 mm
Profundidade da montagem	65 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem	0 mm

Segurança

Resistência ao impactos IK	IK08
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP55 com tampa fechada

Corrente elétrica

Corrente nominal	10 A
------------------	------

Conexão

Tipo de contactos	2 vias
Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
Com contatos banhados a ouro	Não

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Tipo de ligação	Com terminal N Com terminais de encaixe
Iluminação	Com unidade LED vermelha de 230 V Para circuito de monitorização
Botão de pressão	Não
Impressão	Sem gravação

Equipamento

Com iluminação	Sim
----------------	-----

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim