



WNC003

IP55

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Spínací proud 10 A

Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Šedá

Kód RAL 7011

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdem

Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 1

Rozměry

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavěná hloubka 65 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 0 mm

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK08

Použitelné ve vyšší třídě IP IP55 s uzavřeným krytem

Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

Připojení

Typ kontaktu 2cestný

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S N-svorkou
S bezšroubovými svorkami

Osvětlení S červenou jednotkou LED 230 V
Pro kontrolní obvod

Tlačítko Ne

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano