



WNC020



**Poussoir LT contact NO en saillie, cubyko, gris**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation

10 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 60 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande

Touche simple

Nombre de pôles

1

**Matière**

Couleur

Gris

Finition

Mat

Matériau

Thermoplastique

Traitement

Non traité

Transparent

Non

**Dimensions**

Hauteur

76 mm

Largeur

75 mm

Profondeur

64 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

0 mm

**Installation, montage**

Montage sur

En saillie

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches

1

Type de bouton poussoir

Poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

**Sécurité**

Classe de protection (IP)

IP55

Résistance aux chocs IK

IK08

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Conditions d'utilisation**

Température de service

-25 - 35 °C

**Textes**

Mode d'installation

Pour fixation par vissage

Joint

Avec joint d'étanchéité pleine surface sur la face arrière du boîtier pour l'entrée de câble arrière et la compensation de crépi

Borne

Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage  
Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago  
2 conducteurs dans le fond du boîtier

Type de raccordement

Avec borne enfichable

**Adapté à**

Hager cubyko

**Durabilité**

Sans halogène

Oui

REACH-sans SVHC

Oui

Conforme à la directive RoHS

Oui