



WNC020

IP55



cubyko superfície - Botão simples, cinzento

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente de contacto momentânea	10 A
---------------------------------	------

Tensão

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
Número de polos	1

Materiais

Cor	Cinzento
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não

Dimensões

Altura	76 mm
Largura	75 mm
Profundidade	64 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

Controlos e indicadores

Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK08

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás
Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

Hager cubyko	
--------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim