



WNC020



**cubyko superfície - Botão simples, cinzento**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

Poder de corte	10 A
Corrente de contacto momentânea	10 A

**Tensão**

Tensão nominal	250 V
----------------	-------

**Frequência**

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
Número de polos	1

**Materiais**

Cor	Cinzento
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento
Transparente	Não
Parte posterior interna	Mate

**Dimensões**

Altura	76 mm
Largura	75 mm
Profundidade	64 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	0 mm
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem	0 mm

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem à superfície
----------	-----------------------

**Controlos e indicadores**

Sinalizador luminoso	Sem
Número de teclas (gang)	1
Tipo de botão de pressão	Botão de pressimples
Com contacto de sinal de feedback	Não

**Conetividade**

Com fixação por garras	Não
------------------------	-----

**Conexão**

Tipo de conector/ficha	Terminal de encaixe
------------------------	---------------------

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
Resistência ao impactos IK	IK08

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-25 - 35 °C
------------------------------	-------------

**Texto**

Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Vedante	Com selagem total na parte posterior da caixa para entrada de cabos e ajuste de superfície na parte de trás
Modo de comutação	Comutação

---

**Texto**

Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

---

**Adequado para**

cubyko

---

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim