



WNC020



### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

#### Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

#### Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
Počet pólů	1

#### Materiál

Barva	Šedá
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Neošetřený
Průhledné	Ne
Zadní strana, vnitřní	Matná

#### Rozměry

Výška	76 mm
Šířka	75 mm
Hloubka	64 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	0 mm
Výška pásky P-touch popisového pole	0 mm

#### Instalace, montáž

Montáž	Montáž na omítku
--------	------------------

#### Ovládací prvky a indikátory

Kontrolka	Bez
Počet tlačítek	1
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

#### Konektivita

Upevnění pomocí třmenů	Ne
------------------------	----

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky	Zásuvná svorka
------------------------	----------------

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP55
Mechanická odolnost IK	IK08

#### Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

#### Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 35 °C
------------------	-------------

#### Texty

Způsob montáže	Pro přišroubování
Těsnění	S celoplošným těsněním na zadní straně krytu pro zavedení vedení zezadu a vyrovnání s omítkou
Způsob zapojení	Přepínač
Svorka	S dvou vodičovou připojovací svorkovnicí Wago pro zapojení Se dvěma místy pro zacvaknutí dvou vodičových připojovacích svorek Wago v podlahovém pouzdře
Typ připojení	S bezšroubovými svorkami

---

**Vhodné pro**

cubyko

---

**Udržitelnost**

---

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

---

V souladu se směrnicí RoHS Ano

---