



WNC020



Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм	10 A
Миттєвий струм	10 A

Напруга

Номінальна напруга	250 V
--------------------	-------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Архітектура

Елемент керування/функціонування	Одинарний клавішний перемикач
Кількість полюсів	1

Матеріали

Colour	Сірий
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений
Прозорий	Ні
Внутрішня зворотна сторона	Матовий

Розміри

Висота	76 mm
Ширина	75 mm
Глибина	64 mm
Вбудовувані коробки прихованого монтажу	0 mm

Установлення, монтаж

Монтаж на	Поверхневий монтаж
-----------	--------------------

Елементи керування та індикатори

Сигнальна лампочка	Без
Кількість кнопок	1
Тип кнопки	Одинарна кнопка
З контактом зворотного зв'язку	Ні

Підключення

Зі штирьовим кріпленням	Ні
-------------------------	----

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера	Вставний термінал
---------------------	-------------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP55
Ударостійкість IK	IK08

Аксесуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Умови використання

Робоча температура	-25 - 35 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	Для гвинтового кріплення
Пломбування	З ущільненням на задній стороні корпусу для введення кабелю та регулювання поверхні на задній стороні
Тип перемикачання	Перемикачання
Клема	Із затискним 2-провідним з'єднувальним затискачем Wago для електропроводки З двома місцями для встановлення клем Wago 2-провідного підключення в днищі корпусу
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із

субуко

Sustainability

Без галогену

Так

REACH-SVHC free

Так

Відповідність RoHS

Так