



WNC020B

IP55



Pulsante, contatto NA di chiusura W.1 bianco polare opaco

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
Numero di poli	1

Materiali

Colore	Bianco polare
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No
Interno posteriore	Opaco

Serie

Altezza	76 mm
Larghezza	75 mm
Profondità	64 mm
Profondità delle scatole da incasso	40 mm

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

Controlli e indicatori

Spia luminosa	Senza
Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

Connessione

Tipo di connettore	Morsetto a innesto
--------------------	--------------------

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK08

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

Testo

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Illuminazione	Senza illuminazione (non può essere illuminato)
Tenuta	Con guarnizione avvolgente sul lato posteriore della scatola per il passacavo e la profondità posteriori
Tipo di commutazione	1 vie
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

cubyko

Sostenibilità

Senza alogeni	Si
Conformità REACH – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si