



WNC020B



Tryckknapp 1-polig utanpåliggande, W.1, IP55, vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	10 A
------------------------	------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Enkel vippa
Antal poler	1

Material

Färg	Vit
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Transparent	Nej

Dimensioner

Höjd	76 mm
Bredd	75 mm
Djup	64 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	40 mm

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	1
Antal tryckknappar	Enkel tryckknapp
Med kontakt för återkopplingssignal	Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK08

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 35 °C
------------------	-------------

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Text

Utförande	För skruvfästning
Belysning	Utan belysning (kan inte tändas)
Försegling	Med heltäckande tätning på baksidan av kåpan för kabelgenomföring och ytjustering på baksidan
Brytare läge	1-vägs
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
Anslutningstyp	Med snabbanslutning

Lämplig för

Hager cubyko	
--------------	--

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja