



WNC035



Interrupteur à clé 2 positions stables saillie cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011

Commandes et indicateurs

Type d'interrupteur / bouton-poussoir pour store	Commutateur bipolaire
--	-----------------------

Matière

Finition	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total du plastique)	0 %
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Tension

Tension nominale	240 V
------------------	-------

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
Courant de commutation	10 A

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP55
---------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Mode d'installation	Pour fixation par vissage
Borne	Avec une borne de jonction Wago 2 conducteurs pour le câblage Avec 2-points d'encliquetage pour bornes de jonction Wago 2 conducteurs dans le fond du boîtier

Raccordement

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

Adapté à

cubyko	
--------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui