



WNC035



Características técnicas

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7011

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 2 polos
---	------------------------

Materiais

Acabamento	Mate 0 %
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	240 V
----------------	-------

Corrente elétrica

	10 A
Poder de corte	10 A

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Adequado para

cubyko

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim