



WNC036



cubyko superfície - Interruptor chave c/3 pos, cinz

Características técnicas

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	7011

Controlos e indicadores

Tipo de interruptor/botão de pressão para persiana de lamelas	Interruptor de 1 polos
---	------------------------

Materiais

Acabamento	Mate
	0 %
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Tensão

Tensão nominal	240 V
----------------	-------

Corrente elétrica

	10 A
Poder de corte	10 A

Segurança

Índice de proteção IP	IP55
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de comutação	1 polo
Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Modo de instalação	Para fixação por parafuso
Terminal	Com terminal de ligação Wago de mola de 2 fios para cablagem Com dois locais de mola para terminais de ligação Wago de 2 fios no fundo da caixa Terminais de entrada isolados PARA CIMA e PARA BAIXO
Função	Com função de bloqueio por toque

Conexão

Tipo de conector/ficha	Terminal de parafuso
------------------------	----------------------

Adequado para

cubyko	
--------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim