



IP55



Технічні характеристики

Електричний струм

Комутаційний струм 10 A

Установлення, монтаж

Монтаж на Поверхневий монтаж

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Сірий

Код RAL 7011

Обробка поверхні Матовий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Ідентифікація

Схема монтажу Базовий елемент із повним корпусом

Підключення

Тип монтажу Монтаж гвинтами

Елементи керування та індикатори

Кількість кнопок 2

Розміри

Розміри 76 x 76 mm

Вбудована глибина 65 mm

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 0 mm

Безпека

Ударостійкість IK IK08

Використовується в більш високому класі IP IP55 із закритою кришкою

Електричний струм

Номінальний струм 10 A

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

З позолоченими контактами Ні

Тексти

Режим встановлення Для гвинтового кріплення

Тип з'єднання Зі вставними клемами

Освітлення Без освітлення (не може бути освітлений)

Кнопка/однотактовий вимикач Ні

Відбиток Без надруку

Обладнання

З освітленням Ні

Sustainability

Без галогену Так

REACH-SVHC free Так

Відповідність RoHS Так