



WNC042B



### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud 10 A

#### Instalace, montáž

Montáž Montáž na omítku

#### Napětí

Jmenovité napětí 250 V

#### Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

#### Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu) 0 %

#### Identifikace

Montážní uspořádání Základní prvek s kompletním pouzdem

#### Konektivita

Druh montáže Upevnění šrouby

#### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek 2

#### Rozměry

Rozměry 76 x 76 mm

Vestavěná hloubka 65 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

Výška pásky P-touch popisového pole 0 mm

#### Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK08

Použitelné ve vyšší třídě IP IP55 s uzavřeným krytem

#### Elektrický proud

Jmenovitý proud 10 A

#### Připojení

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

#### Texty

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Osvětlení Bez osvětlení (nelze osvětlit)

Tlačítko Ne

#### Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano