



WNC042B



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής 10 A

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Επίτοιχη τοποθέτηση

Τάση

Ονομαστική τάση 250 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Λευκό

Κωδικός RAL 9010

Φινίρισμα επιφάνειας Ματ

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού) 0 %

Αναγνωριστικό (ID)

Διάταξη συναρμολόγησης Βασικό στοιχείο με πλήρες περίβλημα

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες

Έλεγχοι και ενδείξεις

Αριθμός μπουτόν 2

Διαστάσεις

Διαστάσεις 76 x 76 mm

Ενσωματωμένο βάθος 65 mm

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 0 mm

Ασφάλεια

Αντοχή σε κρούση IK IK08

Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP IP55 με κλειστό κάλυμμα

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 10 A

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Με επιχρυσωμένες επαφές Όχι

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης Για βιδωτή στερέωση

Είδος σύνδεσης Με plug-in ακροδέκτες

Φωτισμός Χωρίς φωτισμό (δεν μπορεί να φωτιστεί)

Μπουτόν Όχι

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι