




WNC042B



Strömställare kron, utanpåliggande, W.1, IP55, vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström	10 A
------------------	------

Installation, montering

Montering	Utanpåliggande montering
-----------	--------------------------

Spänning

Märkspänning	250 V
--------------	-------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

Identifiering

Sammansättning	Grundelement med komplett kapsling
----------------	------------------------------------

Anslutning

Typ av montering	Skruvmontering
------------------	----------------

Kontroller och indikatorer

Antal knappar	2
---------------	---

Dimensioner

Dimensioner	76 x 76 mm
Inbyggnadsdjup	0 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP55
Slagtålighet IK	IK08

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Elektrisk ström

Märkström	10 A
-----------	------

Text

Utförande	För skruvfästning
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Belysning	Utan belysning (kan inte tändas)
Brytare läge	Serie

Hållbarhet

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja