



WNC042B



Strömställare kron, utanpåliggande, W.1, IP55, vit

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 A

Installation, montering

Montering Utanpåliggande montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Frekvens

Frekvens 50 - 60 Hz

Material

Färg Vit

RAL-kod 9010

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten) 0 %

Identifiering

Sammansättning Grundelement med komplett kapsling

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Dimensioner

Dimensioner 76 x 76 mm

Inbyggnadsdjup 65 mm

Inbyggnadsdjup infällda lådor 0 mm

Höjd på P-touch-band för märkningsfält 0 mm

Säkerhet

Slagtåligghet IK IK08

Användbar i högre IP-klasser IP55 med stängt lock

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Anslutning

Anslutning/anslutningstyp Snabbanslutningar

Text

Utförande För skruvfästning

Anslutningstyp Med snabbanslutning

Belysning Utan belysning (kan inte tändas)

Tryckknapp Nej

Hållbarhet

Halogenfri Ja

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja