



WNC100J



IP55

PC 2P+T couvercle jaune saillie, cubyko, gris

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Matière

Couleur Jaune

Code RAL 7011

Finition Mat

Matériau Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 76 mm

Largeur 76 mm

Profondeur 63,10 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Profondeur de montage 0 mm

Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Installation, montage

Montage sur En saillie

Connectivité

Type de raccordement Fiche

Type de montage Fixation par vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Broche de contact de protection

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Couvercle, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK08

Classe de protection (IP) IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec borne enfichable

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui