



WNC160B



**Vägguttag 1-vägs med lock, utanpåliggande, W.1, IP55, vit**

**Tekniska egenskaper**

**Spänning**

Märkspänning	250 V
--------------	-------

**Elektrisk ström**

Märkström	16 A
-----------	------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

**Frekvens**

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

**Material**

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad
Innehåller återvunnet material (% av den totala plastvikten)	0 %

**Dimensioner**

Höjd	76 mm
Bredd	76 mm
Djup	63 mm
Antal enheter	2
Inbyggnadsdjup infällda lådor	0 mm
Inbyggnadsdjup	65 mm
Höjd på P-touch-band för märkningsfält	0 mm

**Anslutning**

Anslutning/anslutningstyp	Snabbanslutningar
Ledararea	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Anslutningsarea flexibel ledare, utan ändhylsa	1,0 - 2,5 mm <sup>2</sup>

**Installation, montering**

Montering	Utanpåliggande montering
Monteringsläge/anslutningsläge	Horisontell

**Anslutning**

Anslutningstyp	Plug-in anslutning
Med klor	Nej
Typ av montering	Skrummontering

**Utrustning**

Kontakt/kontakttyp uttag	Schuko - Jordade
Roterad centralinsats	Nej
Med gångjärnslock	Ja
Med rund skyddsjordstift	Nej
Med signallampa	Nej
Med lås	Nej

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
Förutrustad med	Vägguttag

**Skydd, dörr**

Typ av lock	Självstängande lock med gångjärn, kan låsas i ändläge
-------------	---

<b>Kapacitet</b>	
Antal moduler	1
<b>Säkerhet</b>	
Petskyddad	Ja
Slagtålighet IK	IK07
Kapslingsklass (IP)	IP55
Användbar i högre IP-klasser	IP55 med stängt lock
<b>Funktioner</b>	
Med orienteringsbelysning	Nej
Med funktionsbelysning	Nej
<b>Identifiering</b>	
Med tryck/prägling	Nej
<b>Text</b>	
Täcklock	Komplett kapsling
Avsäkring	Petskydd
Anslutningstyp	Med snabbanslutning
Märkning	Utan märkning
Anslutning	Med Wago klämkopplingsplint för 2 ledningar för ledningsdragning Med två klämplatser för Wago kopplingsplintar för 2 ledningar i kåpans golv
<b>Lämplig för</b>	
cubyko	
<b>Hållbarhet</b>	
Halogenfri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja