



WNC161B



IP55

Toma Schuko, completa superficie, blanco

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	16 A
----------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-15 - 30 °C
-------------------------------	-------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Blanco polar
Código RAL	9010
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Sin tratamiento
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)	0 %

Dimensiones

Altura	75 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	65 mm
Número de unidades	2
Profundidad de montaje cajas de empotrar	0 mm
Profundidad del montaje	65 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	Borne de tornillo
Sección máxima del conductor	1,0 - 2,5 mm ²
Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable	1,0 - 2,5 mm ²

Instalación, montaje

Montaje en	Montaje en superficie
Posición de montaje/conexión	Horizontal

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
Con soporte para montaje con garras	No
Tipo de montaje	Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente	SCHUKO
Mecanismo central girado	No
Con tapa abatible	Sí
Con contacto de tierra de protección redondo	No
Con lámpara de señal	No
Con cierre	No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado	No
Preequipado con	Toma de corriente

Tapa, puerta

Tipo de tapa	Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final
--------------	--

Capacidad

Número de módulos	1
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
Resistencia al impacto IK	IK07
Clase de protección de entrada (IP)	IP55
Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada

Funciones

Con iluminación orientable	No
Con iluminación funcional	No

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tapa	Cubierta total
Protección	Protección reforzada contra el contacto accidental
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Etiqueta	Sin etiquetado
Borne	Borne de conexión de 2 conductores Wago bloqueable para cableado Con 2 lugares de anclaje para 2 conductores Wago de bornes de conexión en el suelo de la carcasa

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí