




WNC162



IP55

### Presa SCHUKO doppia orizz. + coperch da muro Serie W.1 grigio/grigio chiaroopac

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

##### Corrente

Corrente nominale 16 A

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -15 - 30 °C

##### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

##### Materiali

Colore Grigio

Codice RAL 7011

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

##### Serie

Altezza 76 mm

Larghezza 147 mm

Profondità 65 mm

Numero di unità 2

Profondità delle scatole da incasso 0 mm

Profondità di installazione 0 mm

##### Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Sezione del cavo 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Sezione conduttore flessibile senza guaina 1,0 - 2,5 mm<sup>2</sup>

##### Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a parete

Posizione di montaggio/collegamento Orizzontale

##### Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

##### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera Sì

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

##### Acessori

Con campo per l'etichetta No

Pre-equipaggiato con 2 prese

##### Porta / coperchio

Tipo di coperchio Coperchio a cerniera con chiusura automatica, arrestabile in posizione finale

##### Numero di moduli

Numero di moduli 2

#### Protezione

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Si                        |
| Resistenza agli urti IK                  | IK07                      |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP55                      |
| Utilizzabile in classe IP superiore      | IP55 con coperchio chiuso |

#### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

#### Identificazione

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

#### Testo

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Custodia            | Scatola completa                     |
| Cablaggio           | Inserti con cablaggio passante       |
| Protezione          | Protezione elevata contro i contatti |
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla                 |
| Etichettatura       | Senza etichettatura                  |

#### Adatto per

|        |  |
|--------|--|
| cubyko |  |
|--------|--|

#### Sostenibilità

|                 |    |
|-----------------|----|
| Senza alogeni   | Si |
| Conformità ROHS | Si |