



WNC164



IP55

Toma Schuko, doble, horizontal, gris

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 250 V

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 16 A

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento -15 - 30 °C

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Materiales

Colour Gris

Código RAL 7011

Acabado de la superficie Mate

Material Termoplástico

Tratamiento Sin tratamiento

Contiene material reciclado (% del peso total del plástico) 0 %

Dimensiones

Altura 146 mm

Anchura 75 mm

Profundidad 65 mm

Número de unidades 2

Profundidad de montaje cajas de empotrar 0 mm

Profundidad del montaje 65 mm

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente Borne de tornillo

Sección máxima del conductor 1,0 - 2,5 mm²

Sección transversal de conductor flexible sin manguito de extremo de cable 1,0 - 2,5 mm²

Instalación, montaje

Montaje en Montaje en superficie

Posición de montaje/conexión Horizontal

Conectividad

Tipo de conexión Borne de tornillo

Con soporte para montaje con garras No

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Equipo

Toma de tipo conector/toma de corriente SCHUKO

Mecanismo central girado No

Con tapa abatible Sí

Con contacto de tierra de protección redondo No

Con lámpara de señal No

Con cierre No

Accesorios

Tiene espacio de etiquetado No

Preequipado con 2 tomas de corriente

Tapa, puerta

Tipo de tapa	Tapa abisagrada con auto-cierre, puede ser fijada en la posición final
--------------	--

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Seguridad

Con protección de contacto mejorada	Sí
-------------------------------------	----

Resistencia al impacto IK	IK07
---------------------------	------

Clase de protección de entrada (IP)	IP55
-------------------------------------	------

Utilizable en una clase de protección IP superior	IP55 con tapa cerrada
---	-----------------------

Funciones

Con iluminación orientable	No
----------------------------	----

Con iluminación funcional	No
---------------------------	----

Identificación

Con impresión	No
---------------	----

Texto

Inscripción	Sin inscripción
-------------	-----------------

Tapa	Cubierta total
------	----------------

Cableado	Inserta cableado
----------	------------------

Protección	Sin protección adicional de contactos
------------	---------------------------------------

Tipo de conexión	Con bornes de conexión rápida
------------------	-------------------------------

Etiqueta	Sin etiquetado
----------	----------------

Características técnicas

cubyko

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
---------------	----

Conforme REACH	Sí
----------------	----

Conforme RoHS	Sí
---------------	----
