




WNT302



### Bouton poussoir KNX filaire 2 entrées associable saillie/encastré cubyko gris

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| Montage sur | Montage encastré<br>En saillie |
|-------------|--------------------------------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -40 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

##### Courant électrique

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Courant absorbé bus (transfert de données) | 10 mA |
|--------------------------------------------|-------|

##### Raccordement

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Type de connexion / prise | Borne à ressort |
|---------------------------|-----------------|

##### Fonctions

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Avec thermostat d'ambiance | No |
|----------------------------|----|

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Profondeur de montage                | 22 mm    |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 32 mm    |
| Hauteur                              | 44 mm    |
| Largeur                              | 45,70 mm |
| Profondeur                           | 40,50 mm |

##### Equipement

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Nombre de points d'exploitation | 2 |
|---------------------------------|---|

##### Commandes et indicateurs

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Avec affichage LED | Oui |
|--------------------|-----|

##### Matières

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Couleur                | Gris          |
| Code RAL               | 7011<br>7035  |
| Matière                | Duroplastique |
| Finition de la surface | Mat           |

##### Ecran

|                        |    |
|------------------------|----|
| Avec écran d'affichage | No |
|------------------------|----|

##### Accessoires

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | No |
|------------------------------------|----|

##### Architecture

|             |     |
|-------------|-----|
| Système bus | KNX |
|-------------|-----|

##### Textes

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Function            | Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées |
| Mode d'installation | Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer                                |

##### Éléments fournis

|                        |    |
|------------------------|----|
| Raccordement bus incl. | No |
|------------------------|----|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|