



WNT302



Drukknopmodule 1x 2-voudig, geïntegreerde busaankoppelaar, W.1

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktmontage
---------------	------------------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Funcies

Met ruimtethermostaat	Nee
-----------------------	-----

Afmetingen

Inbouwdiepte	22 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Hoogte	44 mm
Breedte	45,70 mm
Diepte	40,50 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	2
-------------------------	---

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011 7035
Materiaal	Duroplast
Afwerking oppervlakte	Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Scherf

Met display	Nee
-------------	-----

Teksten

Functie	Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
Montagewijze	Montage in behuizing opbouw of inbouw

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----