




WNT331



Drukknopmodule 1x 1-voudig, geïntegreerde busaankoppelaar, W.1

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

Elektrische Stroom

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Aansluiting

Type connector/stekker	Steekklem
------------------------	-----------

Funcities

Met kamerthermostaat	Nee
----------------------	-----

Afmetingen

Inbouwdiepte	22 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Hoogte	44 mm
Breedte	45,70 mm
Diepte	40,50 mm

Uitrusting

Aantal bedieningspunten	1
-------------------------	---

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal

Kleur	Grijs 7035
Materiaal	Duroplast
Afwerking oppervlakte	Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Schermb

Met display	Nee
-------------	-----

Architectuur

Bussysteem	KNX
------------	-----

Teksten

Functie	Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
Montagewijze	Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw

Leveringsomvang

Inclusief buskoppelaar	Nee
------------------------	-----

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----